



WH15130205C

origin à encastré complet: Pousoir contact inverseur lumineux Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Oui

Dimensions

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 50.4 mm

Profondeur de montage 13.1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37.3 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Optique

Nombre de touches 1

Connectivité

Type de connection / prise QuickConnect
Raccordement à fiche

Avec fixation à griffes Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Sans inscription

Mode de montage Pour montage encastré

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage

Convient pour

Hager origin montage encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui