



WH15130205Q

origin apparent complet: Pousoir contact inverseur lumineux Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Oui

Finition fond profilé (installation) Mat

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 60.6 mm

Profondeur de montage 60.6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage En saillie

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Optique

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

Raccordement

Type de douille de lampe Culot

Type de connexion / prise Borne de connexion

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Plaques centrales Avec cadre ø 58 mm

Inscription Sans inscription

Mode de montage Uniquement utilisable comme appareil individuel

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage

Joint d'étanchéité Sans joint d'étanchéité

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Convient pour

origin en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----
