



WH15186600A

origin pour combinaison: S3 à clé/1p/ 1-2-1-2/sans cylindre + face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	220-250 V
Tension nominale	250 V

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	59.6 x 59.6 mm
Profondeur	81 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	73 mm

Matière

Couleur	Ultra blanc
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Clé sans cylindre
---------------------------	-------------------

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui