



WH15120400Q

origin Aufputz komplett: Leuchtschalter Schema 6 Weiss

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Ultraweiss

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Kenzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Schraubbefestigung

Mit Krallenbefestigung Nein

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Abmessungen**

Abmessungen 88 x 88 mm

Einbautiefe 60.6 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 0 mm

Durchmesser 59.6 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK04

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Taste

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect Steckklemme

**Texte**

Montageart Nur als Einzelgerät einsetzbar

Anschlussart Mit Federzuganschluss

Beleuchtung Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Zwischenschalter Kreuz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja