



WH15120400Q

origin apparent complet: Interrupteur lumineux S6 Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage En saillie

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Elément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 88 x 88 mm

Profondeur de montage 60.6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

Diamètre 59.6 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Textes

Mode de montage Uniquement utilisable comme appareil individuel

Type de raccordement Avec raccord à ressort

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation Permutateur Intermédiaire

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui