



WH15120400B

origin insert avec plaque de fixation: Interrupteur lumineux S6 avec face Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

##### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

##### Dimensions

Dimensions 77 x 77 mm

Profondeur de montage 13.1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37.3 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

Diamètre 59.6 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Architecture

Type d'organe de commande Touche

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne de connexion

##### Textes

Mode de montage Uniquement utilisable comme appareil individuel

Type de raccordement Avec raccord à ressort

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation Permutateur Intermédiaire

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS

Oui