



WH15120400A

origin insert pour combinaison: Interrupteur lumineux S6 avec face Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc
Code RAL 9016
Finition Brillant
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques

Connectivité

Type de montage Fixation par vis
Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 59.6 x 59.6 mm
Profondeur de montage 13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 37.3 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm
Diamètre 59.6 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne enfichable

Textes

Mode de montage Pour montage associé
Type de raccordement Avec raccord à ressort
Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
Type de commutation Permutateur Intermédiaire

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui