



WH15130105A

origin insert pour combinaison: Pousoir contact inverseur 1 pôle avec face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation 10 A

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 1

##### Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Finition fond profilé (installation) Mat

##### Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Profondeur 44.5 mm

Profondeur de montage 13.1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31.4 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré  
En saillie

##### Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

##### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

##### Raccordement

Type de douille de lampe Culot

Type de connexion / prise Borne de connexion

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Plaques centrales Avec cadre ø 58 mm

Inscription Sans inscription

Mode de montage Montage individuel ou associé

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage

Joint d'étanchéité Sans joint d'étanchéité

---

**Textes**

---

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

---

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

---

origin en saillie / origin montage encastré

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS Oui