




WH15150100A

origin insert pour combinaison: Interrupteur S3 et poussoir avec face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Ultra blanc

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 50.5 mm

Largeur 59.6 mm

Profondeur 46.1 mm

Profondeur de montage 13.2 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 32.9 mm

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Sans inscription

Convient pour

Hager origin montage encastré / origin en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui