



WH15150105C

origin à encastré complet: Interrupteur S3 et poussoir Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Nombre de pôles 1

##### Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

##### Dimensions

Hauteur 50.5 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 46.1 mm

Profondeur de montage 13.2 mm

Profondeur des boîtes d'encastrément 32.9 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 2

Contact d'acquiescement Non

##### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

##### Raccordement

Type de douille de lampe Culot

Type de connexion / prise Borne enfichable

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Plaques centrales Avec cadre ø 58 mm

Inscription Sans inscription

##### Convient pour

origin montage encastré

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui