



WH15184100A

origin insert pour combinaison: S0 à clé/1p/0-1-0-1/ + cylindre + face Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tension nominale | 220-250 V |
| Tension nominale | 230 V     |

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Dimensions

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Dimensions                           | 59.6 x 59.6 mm |
| Profondeur                           | 71 mm          |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 63 mm          |

##### Matière

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Couleur               | Ultra blanc |
| Matière               | Duroplast   |
| Traitement de surface | Non traité  |

##### Architecture

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

##### Raccordement

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Type de connexion / prise | Borne à vis |
|---------------------------|-------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |