



WH15180500Q

origin apparent complet: Interrupteur rotatif S2/1 pôle/0-1-0-2/ Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	220-250 V
Tension nominale	230 V

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	88 x 88 mm
Profondeur	73.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

Matière

Couleur	Ultra blanc
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Actionneur rotatif
---------------------------	--------------------

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui