



WH15184905A

origin pour combinaison: Poussoir à clé F-O/1p/2->0<-1/ + cylindre + face Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Clé
Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Noir
Finition Brillant
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité
Transparent Non

Dimensions

Hauteur 59.6 mm
Largeur 59.6 mm
Profondeur 71 mm
Profondeur de montage 8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 63 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène Oui
Conforme à la directive RoHS Oui