



WH15184905C

origin à encastré complet: Poussoir à clé inverseur/1p/2->0<-1/ + cylindre, Noir

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clef
---------------------------	------

Nombre de pôles	1
-----------------	---

**Matière**

Couleur	Noir
---------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	92 mm
---------	-------

Largeur	92 mm
---------	-------

Profondeur	71 mm
------------	-------

Profondeur de montage	8 mm
-----------------------	------

Profondeur des boîtes d'encastrement	63 mm
--------------------------------------	-------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	0
-------------------	---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Textes**

Inscription	Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »
-------------	--------------------------------

**Convient pour**

Hager origin montage encastré	
-------------------------------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----