



WH15185100A

origin insert pour combinaison: S2 à clé/1p/ 0-A-0-M + cylindre + face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	220-250 V
Tension nominale	250 V

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	59.6 x 59.6 mm
Profondeur	71 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	63 mm

Matière

Couleur	Ultra blanc
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui