



WH15180700A

origin insert pour combinaison: Poussoir pivotant/1p/ NO /0+30° avec face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Actionneur rotatif

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Ultra blanc

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Profondeur 56.8 mm

Profondeur de montage 41 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 15.8 mm

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Avec inscription « 0 - 1 »

Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui