



WH15180900Q

origin apparent complet: Poussoir pivotant F-O/1 pôle/ 2->0<-1 / Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Nombre de pôles	1
-----------------	---

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
---------	-------

Largeur	88 mm
---------	-------

Profondeur	73.8 mm
------------	---------

Profondeur de montage	73.8 mm
-----------------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
--------------------------------------	------

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Commandes et indicateurs**

Témoin lumineux	Sans
-----------------	------

Nombre de touches	0
-------------------	---

Contact d'acquittement	Non
------------------------	-----

**Connectivité**

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Textes**

Inscription	Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »
-------------	--------------------------------

**Convient pour**

origin en saillie	
-------------------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----