



WH15180900Q

origin apparent complet: Poussoir pivotant F-O/1 pôle/ 2->0<-1 / Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Ultra blanc

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 73.8 mm

Profondeur de montage 73.8 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage En saillie

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 0

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Avec fixation à griffes Non

Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Convient pour

origin en saillie

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui