



WH15150100C

origin à encastré complet: Interrupteur S3 et poussoir Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Matière

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	50.5 mm
---------	---------

Largeur	92 mm
---------	-------

Profondeur	46.1 mm
------------	---------

Profondeur de montage	13.2 mm
-----------------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	32.9 mm
--------------------------------------	---------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Convient pour

Hager origin montage encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----