



WH15150100B

origin avec plaque de fixation: Interrupteur S3 + poussoir + face Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir double
Nombre de pôles	1

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

**Dimensions**

Hauteur	50.5 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	46.1 mm
Profondeur de montage	13.2 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	32.9 mm

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	2
-------------------	---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Textes**

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

**Convient pour**

Hager origin montage encastré / origin en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----