



WH15184900B

origin + pl. de fixation: Poussoir à clé F-O/1p/2->0<-1/ + cylindre + face Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Clé

Nombre de pôles 1

##### Matière

Couleur Ultra blanc

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

##### Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 71 mm

Profondeur de montage 8 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 63 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré  
En saillie

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

##### Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Inscription Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

##### Convient pour

origin montage encastré

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui