



WH15180105A

origin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/1p/0-1-0-1/ + face Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	220-250 V
Tension nominale	230 V

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	59.6 x 59.6 mm
Profondeur	56.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm

Matière

Couleur	Noir
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui