



WH15187005A

origin pour combinaison: S2 à clé/1p/ 0-A-0-H sans cylindre + face Noir

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	220-250 V
Tension nominale	230 V

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Dimensions	59.6 x 59.6 mm
Profondeur	81 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	73 mm

**Matière**

Couleur	Noir
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clé sans cylindre
---------------------------	-------------------

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui