



WH15180105A

origin pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/3 pôles/0-1-0-1/ + face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	220-250 V
Tension nominale	230 V

##### Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Dimensions	59.6 x 59.6 mm
Profondeur	64.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	49 mm

##### Matière

Couleur	Noir
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

##### Architecture

Type d'organe de commande	Actionneur rotatif
---------------------------	--------------------

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui