



WH15184705C

origin à encastré complet: Poussoir à clé/contact NO/1p/avec cylindre, Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 71 mm

Profondeur de montage 8 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 63 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Avec inscription « 0 - 1 »

Convient pour

Hager origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui