



WH15184705C

origin à encastré complet: Poussoir à clé/contact NO/1p/avec cylindre, Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Clé  
Nombre de pôles 1

##### Matière

Couleur Noir  
Finition Brillant  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité  
Transparent Non

##### Dimensions

Hauteur 92 mm  
Largeur 92 mm  
Profondeur 71 mm  
Profondeur de montage 8 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 63 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

##### Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20  
Résistance aux chocs IK IK02

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Inscription Avec inscription « 0 - 1 »

##### Convient pour

origin montage encastré

##### Durabilité

Sans halogène Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui