



WH15180205C

origin à encastré complet: Interrupteur rotatif S0/2 pôles/0-1-0-1/ Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	220-250 V
Tension nominale	230 V

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	92 x 92 mm
Profondeur	56.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	15.8 mm

Matière

Couleur	Noir
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui