



WH15180205Q

origin apparent complet: Interrupteur rotatif S0/2 pôles/0-1-0-1/ Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	220-250 V
Tension nominale	230 V

##### Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Dimensions	88 x 88 mm
Profondeur	73.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

##### Matière

Couleur	Noir
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

##### Architecture

Type d'organe de commande	Actionneur rotatif
---------------------------	--------------------

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui