



WH15120305Q

origin apparent complet: Interrupteur S6 Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	88 mm
---------	-------

Largeur	88 mm
---------	-------

Profondeur	60.6 mm
------------	---------

Profondeur de montage	60.6 mm
-----------------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
--------------------------------------	------

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Connectivité

Avec fixation à griffes	Oui
-------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Convient pour

origin en saillie	
-------------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----