



WH15120305Q

origin apparent complet: Interrupteur S6 Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 70 %

Finition fond profilé (installation) Mat

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 60.6 mm

Profondeur de montage 60.6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage En saillie

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

Raccordement

Type de douille de lampe Culot

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Plaques centrales Avec cadre ø 58 mm

Inscription Sans inscription

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de raccordement Avec borne enfichable

Convient pour

origin en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
