



WH15120305A

origin insert pour combinaison: Interrupteur S6 avec disque frontale Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 1

##### Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 70 %

Finition fond profilé (installation) Mat

##### Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Profondeur 49.87 mm

Profondeur de montage 13.1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36.77 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré  
En saillie

##### Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

##### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

##### Raccordement

Type de douille de lampe Culot

Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne enfichable

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Plaques centrales Avec cadre ø 58 mm

Inscription Sans inscription

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de raccordement Avec borne enfichable

**Convient pour**

origin en saillie / origin montage encastré

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui