



WH15120305B

origin insert avec plaque de fixation: Interrupteur S6 avec disque frontale Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche
Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Noir
Finition Brillant
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité
Transparent Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 70 %
Finition fond profilé (installation) Mat

Dimensions

Hauteur 77 mm
Largeur 77 mm
Profondeur 49.87 mm
Profondeur de montage 13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 36.77 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans
Nombre de touches 1
Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple
Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Avec fixation à griffes Non

Raccordement

Type de douille de lampe Culot
Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Plaques centrales Avec cadre ø 58 mm
Inscription Sans inscription
Éclairage Sans éclairage (non éclairable)
Type de raccordement Avec borne enfichable

Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
