



WH15120305C

origin à encastré complet: Interrupteur S6 Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 92 x 92 mm

Profondeur de montage 13.1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36.77 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

Diamètre 59.6 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contact 2 voies

Type de connexion / prise Borne enfichable

Textes

Mode de montage Uniquement utilisable comme appareil individuel

Type de raccordement Avec raccord à ressort

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Permutateur Intermédiaire

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
