



WH15130200Q

origin apparent complet: Poussoir contact inverseur lumineux Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Ultra blanc

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Oui

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 60.6 mm

Profondeur de montage 60.6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Connectivité

Avec fixation à griffes Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Sans inscription

Convient pour

origin en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui