



WH15184700B

origin avec plaque de fixation: Poussoir à clé/NO/1p/avec cylindre, face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
Nombre de pôles	1

Matière

Couleur	Ultra blanc
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	71 mm
Profondeur de montage	8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	63 mm

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Avec inscription « 0 - 1 »
-------------	----------------------------

Convient pour

Hager origin montage encastré	
-------------------------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui