



WH15180905B

origin avec plaque de fixation: Poussoir pivotant F-O/1p/ 2->0<-1 / + face Noir

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Actionneur rotatif
Nombre de pôles	1

**Matière**

Couleur	Noir
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

**Dimensions**

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	64.8 mm
Profondeur de montage	15.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	49 mm

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	0
-------------------	---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Textes**

Inscription	Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »
-------------	--------------------------------

**Convient pour**

Hager origin montage encastré / origin en saillie
---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui