



WH15180905B

origin avec plaque de fixation: Poussoir pivotant F-O/1p/ 2->0<-1 / + face Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Actionneur rotatif
Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Noir
Finition Brillant
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité
Transparent Non

Dimensions

Hauteur 77 mm
Largeur 77 mm
Profondeur 64.8 mm
Profondeur de montage 15.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 49 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène Oui
Conforme à la directive RoHS Oui