



WH15140400C

origin à encastré complet: 2x poussoir lumineux, contact inverseur Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Matière

Couleur Ultra blanc

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Oui

Dimensions

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 44.9 mm

Profondeur de montage 7.6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37.3 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Sans inscription

Convient pour

Hager origin montage encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui