



WH15130100C

origin à encastré complet: Poussoir contact inverseur 1 pôle Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Nombre de pôles	1
-----------------	---

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	92 mm
---------	-------

Largeur	92 mm
---------	-------

Profondeur	44.5 mm
------------	---------

Profondeur de montage	13.1 mm
-----------------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	31.4 mm
--------------------------------------	---------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Textes**

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

**Convient pour**

Hager origin montage encastré	
-------------------------------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----