



WH15140400A

origin pour combinaison: 2x poussoir lumineux, contact inverseur + face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Ultra blanc
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Oui

Dimensions

Hauteur	59.6 mm
Largeur	59.6 mm
Profondeur	44.9 mm
Profondeur de montage	7.6 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37.3 mm

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Convient pour

Hager origin montage encastré / origin en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----