



WH15130100Q

origin apparent complet: Poussoir contact inverseur 1 pôle Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Nombre de pôles	1
-----------------	---

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
---------	-------

Largeur	88 mm
---------	-------

Profondeur	60.6 mm
------------	---------

Profondeur de montage	60.6 mm
-----------------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
--------------------------------------	------

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Connectivité**

Avec fixation à griffes	Oui
-------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Textes**

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

**Convient pour**

origin en saillie	
-------------------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----