



WH15120405Q

origin apparent complet: Interrupteur lumineux S6 Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage En saillie

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Elément de base avec habillage complet

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

##### Dimensions

Dimensions 88 x 88 mm

Profondeur de montage 60.6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Diamètre 59.6 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

##### Architecture

Type d'organe de commande Touche

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne de connexion

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui