



WH15120405A

origin insert pour combinaison: Interrupteur lumineux S6 avec face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

##### Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

##### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques
------------------------------------------	---------------------------------------------------------

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
Avec fixation à griffes	Non

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

##### Dimensions

Dimensions	59.6 x 59.6 mm
Profondeur de montage	13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37.3 mm
Diamètre	59.6 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

##### Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne de connexion
---------------------------	------------------------------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----