



WH15140305A

origin insert pour combinaison: 2x bouton-poussoir contact inverseur + face Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Noir
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	59.6 mm
Largeur	59.6 mm
Profondeur	47.4 mm
Profondeur de montage	13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34.3 mm

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----