



WH15140305A

origin insert pour combinaison: 2x bouton-poussoir contact inverseur + face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation 10 A

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Nombre de pôles 2

##### Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 20 %

Finition fond profilé (installation) Mat

##### Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Profondeur 47.4 mm

Profondeur de montage 13.1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34.3 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré  
En saillie

##### Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

##### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

##### Raccordement

Type de douille de lampe Culot

Type de connexion / prise Borne enfichable

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Plaques centrales Avec cadre ø 58 mm

Inscription Sans inscription

Mode de montage Montage individuel ou associé

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

---

**Textes**

Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	Série contact inverseur à bouton-poussoir
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

origin en saillie / origin montage encastré

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui