



WH15140305C

origin à encastré complet: 2x bouton-poussoir contact inverseur Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	92 mm
---------	-------

Largeur	92 mm
---------	-------

Profondeur	47.4 mm
------------	---------

Profondeur de montage	13.1 mm
-----------------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	34.3 mm
--------------------------------------	---------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	Sans
-----------------	------

Nombre de touches	2
-------------------	---

Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
-------------------------	------------------------

Contact d'acquittement	Non
------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Convient pour

Hager origin montage encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----