



WH15186605A

origin pour combinaison: S3 à clé/1p/ 1-2-1-2/sans cylindre + face Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	220-250 V
Tension nominale	250 V

##### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Dimensions	59.6 x 59.6 mm
Profondeur	81 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	73 mm

##### Matière

Couleur	Noir
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

##### Architecture

Type d'organe de commande	Clé sans cylindre
---------------------------	-------------------

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui