



WH15181200C

origin à encastré complet: Interrupteur rotatif S5/1 pôle/0-1-2-3/ Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale	220-250 V
Tension nominale	230 V

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Dimensions

Dimensions	92 x 92 mm
Profondeur	67,8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	52 mm

#### Matière

Couleur	Ultra blanc
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

#### Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

#### Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui