



WNA003

IP55

Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	70 x 70 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Anschluss

Kontaktart	2-Weg
Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit N-Klemme Mit Steckklemme
Beleuchtung	Mit roter 230-V-LED-Einheit Für Kontrollschaltung
Drucktaster	Nein

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja