



WNA003

IP55

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση
Επίτοιχη τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Στοιχείο ελέγχου

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Διαστάσεις

Διαστάσεις 70 x 70 mm

Ενσωματωμένο βάθος 12 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK08

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP55 με κλειστό κάλυμμα

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Σύνδεση

Είδος επαφών 2-κατευθύνσεων

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

Με επιχρυσωμένες επαφές Όχι

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με ακροδέκτη N

Με plug-in ακροδέκτες

Φωτισμός Με κόκκινη λυχνία LED 230 V

Για κύκλωμα επιτήρησης

Μπουτόν Όχι

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Εξοπλισμός

Με φωτισμό Ναι

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι